


蛇口に取り付けるだけ。簡単 タッチレス水栓

2つのタッチレスセンサー搭載

非接触で洗う



水の止め忘れ防止や節水、
蛇口からの感染症対策に有効!



① 自動センサー

手を差し出している間、吐水

② 側面センサー 新機能

手をかざして吐水・止水
手動もタッチレスでOK!

— 取付け可能な蛇口が拡大! —

学校や工場、厨房 の蛇口に対応

蛇口からの感染、見えない不安を安心に。



蛇口先端が丸く膨らんだ水栓



蛇口が回転する横水栓

児童、生徒及び、教職員や従業員の皆様の安心のために、タッチレス水栓の設置をお勧めします。




《もう一つの選択肢として、水びたを選ぶ3つのポイント！》

- 1 工事が不要で、自動水栓を素早く設置。
- 2 圧倒的な低予算。同じ予算で複数力所に設置可能。
- 3 10年以上の販売実績。サポート、品質面でも安心。

工事の依頼や日程調整、さらに工事費用の負担もなく、費用を抑えて素早く設置できます。
有害物質の浸出性能試験に合格し、飲料用途としても安全性を確認しています。(検査機関：日本食品分析センター)

NEW 水びた MP-320WS 本体セット品

モンキーレンチ等で簡単に取付けが出来ます。

| | | |
|--|--|---|
| <p>■ 丸形蛇口交換セット (上向き) MP-320WS-19US セット内容：本体 + 外ネジ付き上向きパイプ メーカー希望小売価格 18,000 円 (税込)</p>  <p>先端が丸く膨らんでいる蛇口 上向き 取付けイメージ パイプは上向きに角度が付いています。</p> | <p>■ 丸形蛇口交換セット (下向き) MP-320WS-18LS セット内容：本体 + 外ネジ付き下向きパイプ メーカー希望小売価格 18,000 円 (税込)</p>  <p>先端が丸く膨らんでいる蛇口 下向き 取付けイメージ パイプは上向きに角度が付いています。</p> | <p>■ 蛇口回転式横水栓取付セット MP-320WS-RS セット内容：本体 + 専用アダプター 3種 メーカー希望小売価格 18,000 円 (税込)</p>  <p>蛇口が回転する水栓 取付けイメージ ナット付きエルボアダプターで固定します。</p> |
|--|--|---|



Compact !

蛇口直結型自動水栓
世界最小級



フル充電で約 8 カ月。長持ち設計

センサー調節機能 設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)を調節することができます。


水温サイン機能 吐水される水温を表示。 ■ 約28℃以下 ■ 約42℃以上


オートストップ機能 水の止め忘れ防止として、約3分間水を出し続けると自動で停止します。

〈MP-320WS (本体) メーカー希望小売価格税込 13,900 円〉

| | | | |
|------|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| 寸法 | W41 x D53 x H60mm | 最大流量 | 13 ℓ / 分 |
| 質量 | 約115g | センサー | 赤外線センサー |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 660mAh | センサー感知距離 | 10~18cm (出荷時は15cm) |
| 充電電圧 | DC5V ※USB充電器 (別途ご用意ください) | オートストップ時間 | 自動センサー約180秒、側面センサー約180秒 |
| 充電時間 | 約4時間 (フル充電) | 電池充電サイン | 表示ライトが1秒間に2回点滅すると充電時期 |
| 作業水圧 | 0.1 ~ 0.7MPa | 使用水温 | 1 ~ 60℃ |
| 付属品 | アダプター4種・充電ケーブル・付属アダプター特殊レンチ・クロス | | |

○ 本体付属アダプターで取付けできる蛇口

泡沫水栓 外ネジタイプ  4mm以上

泡沫水栓 内ネジタイプ  4mm以上

✕ 取付けできない蛇口

固定式横水栓  四角形 楕円形  4mm未満  シャワータイプ  瞬間沸湯器 

- ⚠ 注意
- ・本製品は取付けた状態で下と右側スペースが10cm以上必要となります。
 - ・貯湯式の電気温水器などを経由した水栓でご使用になられる場合は、温水器側にある減圧弁により、吐水量が極端に少なくなる場合がございます。
 - ・逆止弁が付いていない混合水栓でご使用になる場合は、お湯と水の温度調節出来ませんので、逆止弁を取付けてからご使用ください。
 - ・本製品は衛生商品の為、通水後の返品はご遠慮いただいております。(初期不良を除く)

※製品デザイン・仕様は改良その他により、予告なしに変更する場合がございます。(2021年2月作成)

【お問合せ】

IDEX 株式会社

TEL 045-341-0355

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日 定休日)

〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-18-1 ロイヤルステージS.T 4F

FAX:045-262-1061

自動水栓 水びた

検索

商品のご用命は当店まで